SAIH-PB-2XAWG24(PUR)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





바이드뮬러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 2, 100 m, 차펴: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	<u>1232620000</u>
유형	SAIH-PB-2XAWG24(PUR)
GTIN (EAN)	4050118016260
수량	100 M





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인

(長器

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 54.38 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수, 예외 미존재REACH SVHC0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m
케이블 캐리어에 적합	예
차펴	예
절연	TPE
구부림 반경, 최소, 이동	12 x 케이블 직경
구부림 주기	2 Mio
외피 재질	PUR
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20236 (80 °C / 30 V)
조사 교차결합	아니요
코어 단면적 AWG	AWG 24
온도 범위, 고정	-4070 °C
온도 범위, 이동	-2060 °C
외경	7.8 mm ± 0.2 mm

외피 색상 보라색 와이어 개수 2 할로겐 아니요 가속 5 m/s² 구부림 반경, 최소, 고정 속도 7.5 x 케이블 직경 3 m/s -구성 가능 케이블 길이 아니요 하이브리드 케이블 아니요 용접 스파크 저항 아니요 컬러 코딩 적색, 녹색 용접 비드 내성 아니요 폴 수 2

케이블 구조

외피 색상	보라색
절연	TPE
와이어 코어의 배치	꼬임 쌍
완전 차펴	알루미늄 호일, 구리 배선으로 제조된 차펴 편주

와이어 개수	2
재질 외피	PUR
컬러 코딩	적색, 녹색
차펴 편조물의 겹침	65 %

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	아니요	가속	5 m/s ²
구부림 주기	2 Mio	속도	3 m/s

케이블의 전기 속성

절연 저항	108 Ω	범주	기타
정격 전류	4 A	 속도	3 m/s

분류

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01

카탈로그 상태 / 도면 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		



SAIH-PB-2XAWG24(PUR)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

폴 계획

