




바이드물러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 2, 100 m, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	1232630000
유형	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
GTIN (EAN)	4050118016505
수량	100 M

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	68.7 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m	외피 색상	파란색(RAL 5015)
케이블 캐리어에 적합	아니요	코어 단면적	1 mm ²
와이어 개수	2	차폐	예
할로겐	예	절연	PE
구부림 반경, 최소, 이동	8 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	8 x 케이블 직경
외피 재질	PVC	구성 가능 케이블 길이	아니요
하이브리드 케이블	아니요	조사 교차결합	아니요
용접 스파크 저항	아니요	드레인 와이어 통합	아니오
컬러 코딩	적색, 녹색	온도 범위, 고정	-30...80 °C
용접 비드 내성	아니요	온도 범위, 이동	-5...60 °C
플 수	2	외경	8 mm ± 0.4 mm

케이블 구조

외피 색상	파란색(RAL 5015)	와이어 개수	2
절연	PE	재질 외피	PVC
컬러 코딩	적색, 녹색		

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	예
-----	---

케이블의 전기 속성

절연 저항	108 Ω	범주	기타
-------	-------	----	----

분류

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		