

## SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



바이드물러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

### 일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 2, 100 m, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	<a href="#">1232640000</a>
유형	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
수량	100 M
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-04-30T00:00:00+02:00

## SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 77.8 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m	외피 색상	검정
케이블 캐리어에 적합	아니요	코어 단면적	1 mm <sup>2</sup>
와이어 개수	2	차폐	예
할로겐	예	절연	PE
구부림 반경, 최소, 이동	8 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	8 x 케이블 직경
외피 재질	PVC	구성 가능 케이블 길이	아니요
하이브리드 케이블	아니요	조사 교차결합	아니요
용접 스파크 저항	아니요	컬러 코딩	적색, 녹색
온도 범위, 고정	-30...80 °C	용접 비드 내성	아니요
온도 범위, 이동	-5...60 °C	플 수	2
외경	8 mm ± 0.4 mm		

### 케이블 구조

외피 색상	검정	와이어 개수	2
절연	PE	재질 외피	PVC
컬러 코딩	적색, 녹색		

### 케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐 예

### 케이블의 전기 속성

절연 저항 108 Ω 범주 기타

### 분류

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		