데이터 시트

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





바이드뮬러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 4, 100 m, 차펴: 예, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	<u>1232650000</u>
유형	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
GTIN (EAN)	4050118016383
수량	100 M

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	ŀ

승인

€

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 52 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m
오일 저항	in accordance with IEC
	60811-2-1
케이블 캐리어에 적합	아니요
와이어 개수	4
할로겐	예
가속	7 m/s ²
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경
와이어 단면(프린트/온라인)	2 x 0.34 mm ² + 2 x 0.22
	mm²
외피 재질	PVC
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	2571 (80 °C)
조사 교차결합	아니요
컬러 코딩	흰색, 파란색, 적색, 검은색
용접 비드 내성	아니요
_ 폴 수	4

외피 색상	모라색
PE 기능	아니요
코어 단면적	0.38 mm ²
차펴	예
절연	폴리올레핀, PE
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경
구부림 주기	5 Mio
속도	180 m/min
구성 가능 케이블 길이	아니요
하이브리드 케이블	예
용접 스파크 저항	아니요
온도 범위, 고정	-4080 °C
온도 범위, 이동	-1080 °C
외경	6.7 mm ± 0.3 mm

표준

연기 침투성 No

케이블 특정 표준

연기 침투성 No

케이블 구조

외피 색상	보라색	와이어 개수	4
절연재 단면적	1.4 mm	 절연	폴리올레핀, PE
재질 외피	PVC	와이어 쌍 차펴	알루미늄 호일
와이어 코어의 배치	꼬임 쌍	컬러 코딩	흰색, 파란색, 적색, 검은색
완전 차펴	구리 배선으로 제조된 차펴 편주	차펴 편조물의 겹침	70 %
와이어 재질	주석 도금 구리	절연재 직경 2	2.05 mm

카탈로그 상태 / 도면 2

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블의 기계적 및 재질 속성			
오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	UV-차단	No
할로겐	예	 가속	7 m/s ²
구부림 주기	5 Mio	속도	180 m/min
연기 침투성	No		
케이블의 전기 속성			
절연 저항	108 Ω	범주	기타
속도	180 m/min		
분류			
ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

카탈로그 상태 / 도면 3



SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

상세 도면





폴 계획