

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 광범위한 대형 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 당사는 센서 케이블뿐만 아니라 사이즈와 길이가 다양한 버스 및 밸브 케이블도 제공합니다. 원하는 제품 또는 원하는 길이의 제품을 찾지 못했다면 당사에 문의해 주십시오.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 4, 100 m, 차폐: 예, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	1232650000
유형	SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC
GTIN (EAN)	4050118016383
수량	100 M
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-30T00:00:00+02:00

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 52 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

케이블 길이	100 m	외피 색상	보라색
오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	PE 기능	아니요
케이블 캐리어에 적합	아니요	코어 단면적	0.38 mm ²
와이어 개수	4	차폐	예
할로겐	예	절연	폴리올레핀, PE
가속	7 m/s ²	구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경	구부림 주기	5 Mio
와이어 단면(프린트/온라인)	2 x 0.34 mm ² + 2 x 0.22 mm ²	속도	180 m/min
외피 재질	PVC	구성 가능 케이블 길이	아니요
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	2571 (80 °C)	하이브리드 케이블	예
조사 교차결합	아니요	용접 스파크 저항	아니요
컬러 코딩	흰색, 파란색, 적색, 검은색	온도 범위, 고정	-40...80 °C
용접 비드 내성	아니요	온도 범위, 이동	-10...80 °C
플 수	4	외경	6.7 mm ± 0.3 mm

표준

연기 침투성 No

케이블 특정 표준

연기 침투성 No

케이블 구조

외피 색상	보라색	와이어 개수	4
절연재 단면적	1.4 mm	절연	폴리올레핀, PE
재질 외피	PVC	와이어 쌍 차폐	알루미늄 호일
와이어 코어의 배치	교임 쌍	컬러 코딩	흰색, 파란색, 적색, 검은색
완전 차폐	구리 배선으로 제조된 차폐 편주	차폐 편조물의 겹침	70 %
와이어 재질	주석 도금 구리	절연재 직경 2	2.05 mm

SAIH-CD-2X0.34/0.22-PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	UV-차단	No
할로겐	예	가속	7 m/s ²
구부림 주기	5 Mio	속도	180 m/min
연기 침투성	No		

케이블의 전기 속성


절연 저항	108 Ω	범주	기타
속도	180 m/min		

분류

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

도면

상세 도면



폴 계획

