
HBT 2,5 - 4,6 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







절연 커넥터는 영구적이고 일관된 전기적 결선 품질을 보장합니다.

또한 이는 설치 시의 이점도 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,2.5 mm²,2.5 mm² - 4.6 mm²,파란색
주문 번호	1233330000
유형	HBT 2,5 - 4,6 BL
GTIN (EAN)	4050118016901
수량	100 items

HBT 2,5 - 4,6 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	'		
순중량	1.05 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	조스 에이 미조피		
REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	0.1 Wt /0 0[8 -] 3VIII	<u> </u>	
기술 데이터			
품목 설명	절연된 후크 블레이드 케이블 러그		
커넥터	· II - I E - I E		
- 1 1=1			
전선 굵기, 최대	4.6 mm ²	전선 굵기, 최소	2.5 mm²
크르크 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	2.5 mm ²	 절연	PC
재질/플라스틱	PC	식별 색상	파란색
치수			<u> </u>
지신에 되었지		=1 3101 0	
절연재 단면적 핀 폭 B	4.5 mm	 핀 길이 P 후크 노우즈 X	17.4 mm
핀 목 B 길이 L	4.6 mm 28.2 mm	우크 도우스 시	2.1 mm
<u> </u>	20.2 11111		-
±π			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

카탈로그 상태 / 도면 2

HBT 2,5 - 4,6 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전		
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 2.5mm², 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190159412			
수량	1 ST			
유형	CTI 6	버전		
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190044527			
수량	1 ST			
유형	CTI 6 G	버전		
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,		
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착		
수량	1 ST			

카탈로그 상태 / 도면 3