

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



장치 구성 저장 및 로딩용 모듈

- 장비 교체 시 간단하게 재구성을 수행하여 시스템 중단 시간 최소화
- 저장된 구성의 자동 로딩은 장치 재시작 후에 가능합니다
- 컴팩트하고 강력한 설계
- 모든 바이트물러 관리 스위치 및 WLAN 장치와 호환됩니다

일반 주문 데이터

버전	Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
주문 번호	1241430000
유형	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
수량	1 items

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	97 mm	길이 (인치)	3.8189 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	32.5 mm	폭 (인치)	1.2795 inch
순중량	50 g		

온도

보관 온도	-20 °C...70 °C	작동 온도	0 °C...60 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

케이블 길이	0.35 m	장착물 유형	M4 스크류(<4 mm)
하우징 기본 재질	PVC 주조	보호 등급	IP40

보증

시간 간격 5년

전원 공급

결선 유형 RJ45-포트, RS232

환경 조건

작동 온도, 최대	60 °C	작동 온도, 최소	0 °C
습도	5 ~ 95 %(비응축)	보관 온도, 최대	70 °C
보관 온도, 최소	-20 °C		

EMC 준수 및 인증

EMC 표준 FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		