

## CRIMPFIX L PZ3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

### 일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper
주문 번호	<a href="#">1243790000</a>
유형	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
수량	1 items

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	330 mm	깊이 (인치)	12.9921 inch
높이	460 mm	높이 (인치)	18.1102 inch
너비	390 mm	폭 (인치)	15.3543 inch
순중량	34000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 1 s	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	압착 길이	8 mm
소모품	개별 케이블 러그	와이어 종단 페룰의 길이	14 mm
압축 공기 결선	5 - 5.5 bar	전기 결선	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		