

**DP VWGK 4 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야의 완벽한 보완. 범용 시스템 액세서리를 사용하면 인터페이스를 쉽게 적응시켜 관련 응용 분야의 특정 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 버전         | OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK, 기본 연결 단자대 |
| 주문 번호      | <a href="#">1251030000</a>       |
| 유형         | DP VWGK 4 BK BX                  |
| GTIN (EAN) | 4050118042597                    |
| 수량         | 50 items                         |
| 제품 데이터     | UL:                              |

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이  | 20.5 mm | 높이 (인치) | 0.8071 inch |
| 너비  | 4 mm    | 폭 (인치)  | 0.1575 inch |
| 길이  | 11.4 mm | 길이 (인치) | 0.4488 inch |
| 순중량 | 0.55 g  |         |             |

## 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

## 시스템 매개변수

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 제품군 | OMNIMATE 파워 - 시리즈<br>WGK |
|-----|--------------------------|

## 자재 데이터

|               |           |                      |        |
|---------------|-----------|----------------------|--------|
| 절연재           | Wemid(PA) | 컬러 코드                | 검정     |
| 컬러 차트(유사)     | RAL 9011  | Moisture Level (MSL) |        |
| UL 94 가연성 등급  | V-0       | 접점 재질                | 구리 합금  |
| 보관 온도, 최소     | -40 °C    | 보관 온도, 최대            | 70 °C  |
| 작동 온도, 최소     | -50 °C    | 작동 온도, 최대            | 120 °C |
| 온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C    | 온도 범위, 설치, 최대        | 120 °C |

## 결선에 적합한 컨덕터

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 참조 텍스트 | 폐를 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다., 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다 |
|--------|--------------------------------------------------------------|

## IEC 정격데이터

|             |             |
|-------------|-------------|
| 표준에 따라 시험완료 | IEC 60664-1 |
|-------------|-------------|

## 패키징

|        |           |       |          |
|--------|-----------|-------|----------|
| VPE 길이 | 103.00 mm | VPE 폭 | 91.00 mm |
| VPE 높이 | 14.00 mm  |       |          |

## 중요 참고 사항

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 참고 사항 | • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |