



배선 채널을 절단하는 수동 작업용 와이어 채널 절단기, 최대 폭 125mm, 벽 두께 2.5mm까지 사용 가능. 필러 보강이 없는 플라스틱 소재 용도 한정.

- 거친 면이나 찌꺼기 없이 절단
- 가이드 장치를 이용한 길이 정지(1,000 mm) 방식으로 정밀한 길이 절단 보장
- 작업대 또는 그와 유사한 작업 표면 장착용 테이블 탑 유닛
- 특수 강철 소재로 제작한 경화 절단날

일반 주문 데이터

버전	Spare cutting blade
주문 번호	1251270000
유형	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	3.4 mm	깊이 (인치)	0.1339 inch
높이	71 mm	높이 (인치)	2.7953 inch
너비	207 mm	폭 (인치)	8.1496 inch
길이	207 mm	길이 (인치)	8.1496 inch
순중량	263 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

기술 데이터

품목 설명	VKSW 와이어 채널 커터용 예비 블레이드
-------	----------------------------

분류

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		