



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크
주문 번호	1252510000
유형	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
수량	10 items

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	50.5 mm	높이 (인치)	1.9882 inch
너비	25 mm	폭 (인치)	0.9842 inch
순중량	36.9 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-60 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.097 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적 20 mm²

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요 아니요 장착 레일 TS 35

일반

설치 권고 TS 35 장착 레일 TS 35

자재 데이터

컬러 코드 은색 UL 94 가연성 등급 None

추가 기술 데이터

설치 권고 TS 35 폭발 테스트 버전 아니요
 장착 유형 스냅온

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	26 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	20 mm
케이블 직경, 최소	10 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	20 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최소	10 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		