### **KLBUE 4-13.5 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지







당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차펴 결선용 클램프 요크	
주문 번호	<u>1252520000</u>	
유형	KLBUE 4-13.5 FM4	
GTIN (EAN)	4032248112548	
수량	10 items	

### **KLBUE 4-13.5 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	31.5 mm	깊이 (인치)	1.2402 inch
높이	50.5 mm	높이 (인치)	1.9882 inch
너비	20.5 mm	폭 (인치)	0.8071 inch
순중량	21.94 g	1 ( = 1)	
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.107 kg CO2 eq.	
등급 데이터			
정격 단면적	10 mm²		
시스템 사양			
	21.10		T0.05
엔드 커버 플레이트 필요	아니요	장착 레일	TS 35
일반			
설치 권고	TS 35	장착 레일	TS 35
자재 데이터			
컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	None
추가 기술 데이터			
설치 권고	TS 35	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스냅온	1 = -11 = -1 =	-1 1
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	22 mm	결선 유형	스프링 결선
<u> </u>	1	케이블 직경, 최대	13.5 mm
케이블 직경, 최소	4 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	13.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>		
분류			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50

카탈로그 상태 / 도면 2



### **KLBUE 4-13.5 FM4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		