

KLBU 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크
주문 번호	1252530000
유형	KLBU 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
수량	10 items

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	26 mm	깊이 (인치)	1.0236 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	15.14 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.069 kg CO2 eq.

등급 데이터

정격 단면적	8 mm ²
--------	-------------------

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	장착 레일	TS 35
---------------	-----	-------	-------

일반

설치 권고	TS 35	장착 레일	TS 35
-------	-------	-------	-------

자재 데이터

컬러 코드	은색	UL 94 가연성 등급	None
-------	----	--------------	------

추가 기술 데이터

설치 권고	TS 35	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스냅온		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	18 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	3 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	8 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	3 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		