

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크
주문 번호	1252540000
유형	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	34.5 mm	폭 (인치)	1.3583 inch
마운팅 치수 - 너비	33.5 mm	순중량	91.4 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.226 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적	32 mm²
--------	--------

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	아니요	장착 레일	TS 27
---------------	-----	-------	-------

일반

설치 권고	16-mm 개구부 C-레일	장착 레일	TS 27
-------	----------------	-------	-------

자재 데이터

컬러 코드	회색	UL 94 가연성 등급	None
-------	----	--------------	------

추가 기술 데이터

설치 권고	16-mm 개구부 C-레일	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스크류		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	32 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	32 mm
케이블 직경, 최소	15 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	32 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최소	15 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		