

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는  
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서  
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	P-시리즈, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm, 인쇄 16-1, 수직
주문 번호	<a href="#">1254730000</a>
유형	TW PRV16 16-1 SE
GTIN (EAN)	4032248112586
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	100 mm	깊이 (인치)	3.937 inch
높이	225 mm	높이 (인치)	8.8582 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	26.4 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 인쇄 16-1, 수직

자재 데이터

기본 재질	폴리카보네이트	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온 예

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

