

GWHUE M3 WTL6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**제품 이미지**

테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	결선 슬리브 (단자대), 스크류, 너비: 6 mm, 높이: 6 mm, 깊이: 13.3 mm, 극 수: 1, 구리 - 아연
주문 번호	1255010000
유형	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
수량	50 items

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	13.3 mm	깊이 (인치)	0.5236 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
직경	3.2 mm	순중량	2.19 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

일반

극 수	1
-----	---

자재 데이터

기본 재질	구리 - 아연
-------	---------

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류
--------	-----

크기

직경	3.2 mm
----	--------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		