



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 40 ,M 32, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<u>1261980000</u>
유형	ADAPS M40-M32-W
GTIN (EAN)	4050118093025
수량	9 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	O I
ᅙ	Ľ

승인



ROHS 준수

### 치수 및 중량

너비	55.5 mm	폭 (인치)	2.185 inch
길이	22 mm	길이 (인치)	0.8661 inch
수 수 중 량	124 a		

### 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 정보

0-링	실리콘	조임 토크	80 Nm
실리콘	예	 작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	무할로겐	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF 크기 1	50 mm	보호 등급	IP66
케이블 글랜드	M 40	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404
외부 스레드	M 40	 내부 나사산	M 32
나사선 길이	16 mm	 방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향성

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

조립 안내 참조

### 분류

설치 지침

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06

작성 날짜 28.11.2025 04:29:39 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-14-08-06



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형 GWDR M40-W 주문 번호 <u>1185640000</u>

GTIN (EAN) 4050118078336

수량 50 ST

펴 쇄형, M 40, 나일론 6

버전

### 스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SKMUS M40-W	버전
주문 번호	1185720000	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 40, 3.8 mm, 스테인레스
GTIN (EAN)	4050118233766	스틸 1.4404
수량	144 ST	

작성 날짜 28.11.2025 04:29:39 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4