

ADAPS M20-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 20 ,3/4" NPT, 스테인레스 스틸 1.4404 |
| 주문 번호 | 1262050000 |
| 유형 | ADAPS M20-NPT3/4-W |
| GTIN (EAN) | 4050118093087 |
| 수량 | 16 items |

ADAPS M20-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 너비 | 33 mm | 폭 (인치) | 1.2992 inch |
| 길이 | 39 mm | 길이 (인치) | 1.5354 inch |
| 순중량 | 76 g | | |

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

| | | | |
|--------------|----------|--------------|---|
| 케이블 외경, 최대 | 14 mm | 케이블 외경, 최소 | 1 mm |
| O-링 | 실리콘 | 조임 토크 | 40 Nm |
| 실리콘 | 예 | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C | 나사산 피치 | 1.5 mm |
| 할로겐 | 무할로겐 | 표준 규격 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 크기 1 | 30 mm | 보호 등급 | IP66 |
| 케이블 글랜드 | M 20 | 기본 재질 | 스테인레스 스틸 1.4404 |
| 외부 스레드 | M 20 | 내부 나사산 | 3/4" NPT |
| 나사선 길이 | 16 mm | 방폭 유형 | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상 |
| 설치 지침 | 조립 안내 참조 | | |

케이블 글랜드 인증 번호

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 식별 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX TPS 16.0004X | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호 | 2020322313000069 |
| 인증 번호(IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

ADAPS M20-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형 | GWDR M20-W | 버전 | |
| 주문 번호 | 1185610000 | 퍼 쇄형, M 20, 나일론 6 | |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | | |
| 수량 | 100 ST | | |

스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SKMUS M20-W | 버전 | |
| 주문 번호 | 1185690000 | SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 20, 2.2 mm, 스테인레스 | |
| GTIN (EAN) | 4050118233742 | 스틸 1.4404 | |
| 수량 | 240 ST | | |