

**ADAPS M50-NPT1-1/4-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입을 유지합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 50 ,1 1/4" NPT, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<a href="#">1262180000</a>
유형	ADAPS M50-NPT1-1/4-W
GTIN (EAN)	4050118093209
수량	6 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00

ADAPS M50-NPT1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

너비	66.5 mm	폭 (인치)	2.6181 inch
길이	22 mm	길이 (인치)	0.8661 inch
순중량	188 g		

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

O-링	실리콘	조임 토크	100 Nm
실리콘	예	작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	무할로겐	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF 크기 1	60 mm	보호 등급	IP66
케이블 글랜드	M 50	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404
외부 스레드	M 50	내부 나사산	1 1/4" NPT
나사선 길이	16 mm	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상
설치 지침	조립 안내 참조		

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호(IECEX)	IECEX TPS 16.0004X IECEXTPS16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAPS M50-NPT1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M50-W	버전	
주문 번호	<a href="#">1185650000</a>	퍼 쇄형, M 50, 나일론 6	
GTIN (EAN)	4050118078312		
수량	25 ST		

스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMUS M50-W	버전	
주문 번호	<a href="#">1185730000</a>	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 50, 5.3 mm, 스테인레스	
GTIN (EAN)	4050118233773	스틸 1.4404	
수량	30 ST		