

## ADAP M20-NPT3/4-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입을 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 20 ,3/4" NPT, 황동, 니켈 도금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1262870000</a>                               |
| 유형         | ADAP M20-NPT3/4-W  |
| GTIN (EAN) | 4050118088755  |
| 수량         | 16 items   |

ADAP M20-NPT3/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 너비  | 33.5 mm | 폭 (인치)  | 1.3189 inch |
| 길이  | 39 mm   | 길이 (인치) | 1.5354 inch |
| 순중량 | 74.69 g |         |             |

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

일반 정보

|              |          |              |   |
|--------------|----------|--------------|---|
| 케이블 외경, 최대   | 14 mm    | 케이블 외경, 최소   | 1 mm  |
| O-링          | 실리콘      | 조임 토크        | 40 Nm   |
| 실리콘          | 예        | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C  |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C   | 나사산 피치       | 1.5 mm  |
| 할로겐          | 무할로겐     | 표준 규격        | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 크기 1      | 30 mm    | 보호 등급        | IP66  |
| 케이블 글랜드      | M 20     | 기본 재질        | 황동, 니켈 도금   |
| 외부 스레드       | M 20     | 내부 나사산       | 3/4" NPT  |
| 나사선 길이       | 16 mm    | 방폭 유형        | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상  |
| 설치 지침        | 조립 안내 참조 |              |   |

케이블 글랜드 인증 번호

|                      |   |                     |                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 식별                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX TPS 16.0004X                                  | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호  | 2020322313000069   |
| 인증 번호(IECEX)         | IECEXTPS16.0004X                                    |                     |                    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |

## ADAP M20-NPT3/4-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | SKMU M20 MS                | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1737000000</a> |    | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 20, 3 mm, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190956479              |    |  |
| 수량         | 100 ST                     |    |  |

#### 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |                   |
|------------|----------------------------|----|-------------------|
| 유형         | GWDR M20-W                 | 버전 |                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1185610000</a> |    | 퍼 쇄형, M 20, 나일론 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305              |    |                   |
| 수량         | 100 ST                     |    |                   |