

## ADAP M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를  
채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염  
(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e  
방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	ADAP(Klippon Ex 어댑터), 어댑터, 직선, M 32, 1 1/2" NPT, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">1262950000</a>
유형	ADAP M32-NPT1-1/2-W
GTIN (EAN)	4050118088823
수량	9 items

## ADAP M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

너비	61 mm	폭 (인치)	2.4016 inch
길이	39 mm	길이 (인치)	1.5354 inch
순중량	247.17 g		

## 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

## 일반 정보

케이블 외경, 최대	24 mm	케이블 외경, 최소	1 mm
O-링	실리콘	조임 토크	65 Nm
실리콘	예	작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	무할로겐	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3

AF 크기 1	55 mm
케이블 글랜드	M 32
외부 스레드	M 32
나사선 길이	16 mm

보호 등급	IP66
기본 재질	황동, 니켈 도금
내부 나사산	1 1/2" NPT
방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상

설치 지침	조립 안내 참조
-------	----------

보호 등급	IP66
기본 재질	황동, 니켈 도금
내부 나사산	1 1/2" NPT
방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEx)	IECEx TPS 16.0004X		

## 분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## ADAP M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 MS	버전
주문 번호	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956493	
수량	100 ST	

## 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	GWDR M32-W	버전
주문 번호	<a href="#">1185630000</a>	펴 쇄형, M 32, 나일론 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
수량	160 ST	