

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | SUB-D |
| 주문 번호 | 1264180000 |
| 유형 | PB-DP SUB-D M12 180 |
| GTIN (EAN) | 4050118054279 |
| 수량 | 1 items |

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 14.8 mm | 깊이 (인치) | 0.5827 inch |
| 높이 | 80.7 mm | 높이 (인치) | 3.1772 inch |
| 너비 | 31 mm | 폭 (인치) | 1.2205 inch |
| 순중량 | 90 g | | |

온도

| | |
|----|------------------------|
| 습도 | +25°C에서 최대 75%, 비응축 |
|----|------------------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09 |

SUB-D 커넥터의 기술 사양

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 조임 토크 | 0.3 Nm | 하우징 기본 재질 | ZnAl |
| 습도 | +25°C에서 최대 75%, 비응축 | 보호 등급 | IP30 |
| 플러그 주기 | ≥ 200 | 데이터 비율 | 12 MBit/s |
| 외향 엘보 | 180° | 종단 저항기 사용 가능 | 아니요 |
| BUS 인터페이스 | D-Sub 9-풀, 핀 | 플러그 커넥터 및 핀 할당 | PROFIBUS 사양 준수 |
| 인터록 | UNC4-40 | 하우징의 온도 범위 | -20...+70 °C |
| BUS, 케이블 인터페이스 | M12 B-코딩 수형 및 암형 커넥터, 핀 2 및 4 할당 | 프로그래밍 인터페이스 | 아니요 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

PB-DP SUB-D M12 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

