


BZT PRV4 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	P-시리즈, 마커 홀더, 파란색, 레벨 수: 4, TS 35 x 15
주문 번호	1267980000
유형	BZT PRV4 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113002
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	54.5 mm	깊이 (인치)	2.1457 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	10.2 mm	폭 (인치)	0.4016 inch
순중량	11.6 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	레벨 수	4
레벨당 클램프 지점 개수	2	장착 레일	TS 35 x 15

일반

장착 레일	TS 35 x 15
-------	------------

자재 데이터

기본 재질	폴리카보네이트	컬러 코드	파란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	8
------	---

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		