SAIE-M16S-5-HWM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	내장 플러그, M16, 장착 나사산: M 18, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	<u>1269790000</u>
유형	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
수량	1 items

SAIE-M16S-5-HWM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	О	ı
ᅙ	L	

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 12 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	5	코딩	없음
실드 결선	No	공칭 전압	250 V
정격 전류	6 A	보호 등급	IP40
접점 표면	Ag(은)	하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금
- 결선 나사산	M16	장착 나사산	M 18

일반 정보

극 수	5	하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금
결선 나사산	M16	 접점 표면	Ag(은)
보호 등급	IP40		

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

카탈로그 상태 / 도면 2



SAIE-M16S-5-HWM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

폴 계획