



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 내장 플러그, M16, 장착 나사산: M 18, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이: |
| 주문 번호 | 1269790000 |
| 유형 | SAIE-M16S-5-HWM |
| GTIN (EAN) | 4050118058215 |
| 수량 | 1 items |

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 12 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

| | | | |
|--------|-------|-----------|--------------|
| 극 수 | 5 | 코딩 | 없음 |
| 실드 결선 | No | 공칭 전압 | 250 V |
| 정격 전류 | 6 A | 보호 등급 | IP40 |
| 접점 표면 | Ag(은) | 하우징 기본 재질 | 아연 주조, 니켈 도금 |
| 결선 나사산 | M16 | 장착 나사산 | M 18 |

일반 정보

| | | | |
|--------|------|-----------|--------------|
| 극 수 | 5 | 하우징 기본 재질 | 아연 주조, 니켈 도금 |
| 결선 나사산 | M16 | 접점 표면 | Ag(은) |
| 보호 등급 | IP40 | | |

중요 참고 사항

참고 사항

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ETIM 10.0 | EC003568 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 | | |

도면

폴 계획
