



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱

#### 일반 주문 데이터

버전	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class
	EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<u>1271240000</u>
유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060027
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데(	기터
-------	----

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
순중량	32.2 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			·
Dalic 조스 사태	조스 에이 미조제		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 :::4/		
	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
	RJ45	결선 2	IDC
<sup>일선 1</sup> 품목 설명	H전 4	<u> </u>	TIA-568B
<u>ㅁㄱ ㄹᆼ</u> 컬러 코드	 검정	르는 하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
르 <u>기 ㅗㅡ</u> 절연재 단면적, 최소	0.85 mm	절연재 단면적, 최대	1.6 mm
世주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
	0.40.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24AWG 22
<u>르는 10,0 =                                 </u>	0.480.76 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26AWG 22
MICE 분류 M	M3	MICE 분류 I	13
MICE 분류 C	c1	MICE 분류 E	E3
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	10 mm
차펴	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750	재결선 가능	≥ 10 사이클(같거나 큰 단면적용)
전기 속성			
절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
 일반 표준			
<del>_</del>	"		
커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	응용 분야별 통신 케이블 설비	PROFINET 설치 지침
분류			
ETIM 6 O	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001121 EC001121	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121 EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90	-	

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

노면

# 치수 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

#### 일반 주문 데이터

유형 IE-PP-V04P 주문 번호 1963890000

4032248646319

10 ST 수량

GTIN (EAN)

버전

플러그 하우징 보호 캡

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

# 일반 주문 데이터

유형 ESG 9/11 K MC NE WS 주문 번호

1857440000

4032248402731

200 ST

ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착

#### 프레싱 공구

GTIN (EAN)

수량



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드뮬러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

4 카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

# 일반 주문 데이터

유형 PWZ RJ45 주문 번호 <u>1118040000</u> GTIN (EAN) 4032248899197

프레싱 공구

버전

수량 1 ST

카탈로그 상태 / 도면