

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함

**일반 주문 데이터**

버전	RJ45 플러그, 공구 불필요, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">1271250000</a>
유형	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
수량	10 items

## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 92.7 g

### 온도

보관 온도 작동 온도  
 설치 온도

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
절연재 단면적, 최소	0.85 mm	절연재 단면적, 최대	1.6 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22
결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE 분류 M	M3	MICE 분류 I	I3
MICE 분류 C	c1	MICE 분류 E	E3
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	12 mm
차폐	360도, 차폐 접점	보호 등급	IP67
플러그 주기	750	재결선 가능	≥ 10 사이클(같거나 큰 단면적용)

### 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC      절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC

### 일반 표준


응용 분야별 통신 케이블 설비 PROFINET 설치 지침

### 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



## 액세서리

### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

### 일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V05M	버전	
주문 번호	<a href="#">1968920000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248692668		
수량	10 ST		