

**IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, FO 패치 케이블, POF, SC-RJ - SC-RJ,  
검은색

**일반 주문 데이터**

버전	결선 케이블, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 폴리에틸렌, 1 m
주문 번호	<a href="#">1273430010</a>
유형	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118062885
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 1 m 길이 (인치) 39.3701 inch  
 순중량 31 g

온도

보관 온도 작동 온도 -20 °C...80 °C  
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

표준

커넥터 표준 IEC 61754-24

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61754-24

광섬유

파이버 유형 POF 감쇠 ≤ 160 dB/km, 650 nm에서  
 삽입 손실 ≤ 1.0 dB 대역폭 ≥ 100 MHz\*km, 650 nm에서

케이블 구조

외피 직경 2.2\*4.5 mm 외피 색상 검정  
 와이어 개수 2 절연 PE  
 재질 외피 폴리에틸렌 케이블 레이아웃 집코드  
 코어 직경 980 µm

케이블의 기계적 및 재질 속성

견인력 ≤ 160 N 할로겐 아니요  
 최소 구부림 반경, 반복 25 mm 최소 구부림 반경, 한 번만 25 mm  
 구부림 주기 10.000

플러그, 우

플러그 우측 SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차퍼

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--

플러그


플러그 우측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐	플러그 좌측	SC-RJ, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 비차폐
--------	--	--------	--

분류

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

도면

상세 도면



V0 material



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 입증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm<sup>2</sup>보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

유형	VT SF 5/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190872571	
수량	160 ST	
유형	VT SF 6/21 MC NE WS V0	버전
주문 번호	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190954611	
수량	160 ST	