



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

버전	스크류드라이버, 스크류드라이버
주문 번호	1274730000
유형	SDIK PZ1 SL
GTIN (EAN)	4050118073225
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2021-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	SDIK SLIM PZ1 X 80

기술 데이터

치수 및 중량

너비	191 mm	폭 (인치)	7.5197 inch
직경	30 mm	순중량	62 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

기술 데이터

품목 설명	VDE-절연 십자 스크류드라이버, Pozidrive 크기 1, SlimLine
-------	---

스크류 공구

형태	Pozidrive	크기	1
블레이드 길이	80 mm	블레이드 크기, 십자	크기 PZ1

분류

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

도면

사용 예

