

제품 이미지



퓨즈 단자대의 광범위한 제품 포트폴리오를 위해 액세서리로서 적절한 퓨즈 링크 역시 제공합니다. 포트폴리오에는 5x20mm~10x38mm의 장치 보호 퓨즈 (미니어처 퓨즈), E 14~E 18 퓨즈 링크, 자동차 퓨즈 및 자동 회로 차단기가 포함됩니다. 퓨즈 홀더용 게이지 링은 전체 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

버전	소형 퓨즈, 빠른 작동, 20 A, 블레이드 퓨즈 유형 C
주문 번호	1278820000
유형	ETA 1170 21 20A
GTIN (EAN)	4050118091250
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	51.6 mm	깊이 (인치)	2.0315 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	9.8 mm	폭 (인치)	0.3858 inch
순중량	10.1 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압	28 V	정격 전류	20 A
-------	------	-------	------

시스템 사양

버전 퓨즈 카트리지

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

컬러 코드 검정

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	플러그
-------	-------	-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		