#### **SAIE-M12B-PB-0.5U HW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 암형 소켓, 직선, PG 9, 극 수: 2, 0.5 m
주문 번호	1279480050
<u>·</u> 유형	SAIE-M12B-PB-0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118071504
수량	1 items

# **SAIE-M12B-PB-0.5U HW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ᄉ	0	ı
$\overline{}$	Ľ	ī

ROHS 준수

# 치수 및 중량

순중량 41.36 g

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

# 케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.5 m	외피 색상	보라색(RAL 4001과 유사)
PE 기능	아니요	코어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
가닥/케이블 길이	0.5 m	 폴 수	2

#### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	2	코딩	B-코딩
접점 표면	금도금	 결선 유형	소켓
하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금	 전선 굵기, 최대	0.25 mm <sup>2</sup>
공칭 전압	250 V	 정격 전류	4 A
보호 등급	IP68	 플러그 주기	≥ 500
오염 심각도	3	케이블 글랜드	PG 9
하우징의 온도 범위	-20 ~ +60 °C		

#### 분류

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

카탈로그 상태 / 도면 2

# **SAIE-M12B-PB-0.5U HW**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 도면

# 치수 도면





상세 도면

# 배선도

