데이터 시트

KTB GP 303015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.
플랜지 플레이트
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운
교체 가능

일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 254 mm, 너비: 117 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 왼쪽, 오른쪽, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 전자 연마, 은색
주문 번호	1280960000
유형	KTB GP 303015 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071542
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-10-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	KTB GP 30XX15V CD S4 3MM

KTB GP 303015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	254 mm	높이 (인치)	10 inch
너비	117 mm	폭 (인치)	4.6063 inch
순중량	680 g		

온도

작동 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	3 mm	표면 마감	전자 연마
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404		

일반 정보

재질 두께	3 mm	표면 마감	전자 연마
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	통합 고정	스크류
보호 등급 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	글랜드 플레이트	왼쪽, 오른쪽

분류

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		