


HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 카운터 프레임, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1282820000
유형	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
수량	1 items

HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	217 mm	깊이 (인치)	8.5433 inch
높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	72 mm	폭 (인치)	2.8346 inch
순중량	305 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

하우징 디자인	카운터 프레임	설치 사이즈	8
UL 94 가연성 등급	None	컬러 코드	은회색, 검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	기타 모두	유형	카운터-프레임
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
BG	8	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태

일반 데이터

컬러 코드	은회색, 검은색(RAL 9005와 유사)	표면 마감	기타 모두
유형	카운터-프레임	시리즈	HighPower

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		