

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

플러그 사이즈의 신속한 체결을 위한 M8/M12 및 M12/
M8 어댑터

일반 주문 데이터

버전	Y 커넥터, M8 / M8
주문 번호	1288000000
유형	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
수량	1 items

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

코딩	M8 = 없음
정격 전류	4 A
오염 심각도	3
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C

공칭 전압	24 V
보호 등급	IP67
실드 결선	No

표준

커넥터 표준

IEC 61076-2-104

결선 데이터

단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M8 핀
조임 토크	M8: 0.5 Nm

단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터

M8 소켓

일반 데이터

코딩	M8 = 없음
공칭 전압	24 V
보호 등급	IP67
결선 1	M8/M8
실드 결선	No
컨덕터 O.D.	-

결선 나사산	M8 / M8
정격 전류	4 A
오염 심각도	3
결선 2	스크류
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C

분류

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면

