



전기 스위치기어 및 분전반에 케이블이나 번들을 묶음끈으로 고정할 때.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | 케이블 타이, 19 x 19 mm, 플라스틱, 80 N |
| 주문 번호 | 1289200000 |
| 유형 | CBH 19/19 NC |
| GTIN (EAN) | 4008190106317 |
| 수량 | 7500 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 깊이 | 2 mm | 깊이 (인치) | 0.0787 inch |
| 높이 | 19 mm | 높이 (인치) | 0.748 inch |
| 너비 | 19 mm | 폭 (인치) | 0.748 inch |
| 길이 | 2 mm | 길이 (인치) | 0.0787 inch |
| 순중량 | 0.7 g | | |

온도

| | |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -40...60 °C |
|----------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

설치 자재

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 최대 케이블 타이 폭 | 3.6 mm | UV-차단 | 예 |
| 다시 열기 위한 용도 | 아니요 | 버전 | 자체 접착 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 60 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 플라스틱 | 텐션 강도 | 80 N |
| 텐션 강도(파운드 힘) | 18 lbf | 조임 홀 직경 | 4.1 mm |

중요 참고 사항

| | |
|-------|--|
| 제품 정보 | 박스 내 봉투 수(개): 75 휴대용 포켓 크기의 박스 내 품목 수(개): 100 1개 배송 단위는 1박스 수량에 해당하며, 배송 단위의 배수만 주문 가능합니다. |
|-------|--|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000449 | ETIM 9.0 | EC000449 |
| ETIM 10.0 | EC000449 | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 | | |

Dimensional drawing

