



전기 스위치기어 및 분전반에 케이블이나 번들을 묶음끈으로 고정할 때.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 19 x 19 mm, 플라스틱, 80 N
주문 번호	1289200000
유형	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	19 mm	폭 (인치)	0.748 inch
길이	2 mm	길이 (인치)	0.0787 inch
순중량	0.7 g		

온도

작동 온도 범위	-40...60 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

최대 케이블 타이 폭	3.6 mm	UV-차단	예
다시 열기 위한 용도	아니요	버전	자체 접착
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	60 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
기본 재질	플라스틱	텐션 강도	80 N
텐션 강도(파운드 힘)	18 lbf	조임 홀 직경	4.1 mm

분류

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Dimensional drawing

