


## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, 7/8", 핀, 직선형, 장착 나사선: PG 13.5, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: 0.2 m
주문 번호	<a href="#">1292410000</a>
유형	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5
GTIN (EAN)	4050118088373
수량	1 items

## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E307231

## 치수 및 중량

순중량	38.72 g
-----	---------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 케이블의 기술 사양

코어 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>	가닥/케이블 길이	0.2 m
컬러 코딩	검은색, 파란색, 갈색, 흰색	풀 수	4

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	없음
접점 표면	금도금	결선 유형	핀
하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금	접점 재질	CuZn
공칭 전압	300 V	정격 전류	8 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	PG 13.5	정격 전류	8 A(4풀 및 5풀), 10 A(3풀)
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C		

## 일반 데이터

극 수	4	코딩	없음
코딩	없음	결선 유형	핀
결선 나사산	7/8"	접점 재질	CuZn
접점 표면	금도금	정격 전류	8 A
조임 토크	1.5 Nm	플러그 주기	≥ 100
코어 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>	정격 전류	8 A(4풀 및 5풀), 10 A(3풀)
결선 유형	핀		
하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금		
접점 재질	CuZn		
공칭 전압	300 V		
정격 전류	8 A		
보호 등급	IP67, 스크류된 경우		
플러그 주기	≥ 100		
케이블 글랜드	PG 13.5		
기본 재질	PUR/ PUR		
정격 전압	300 V		
정격 전류	8 A(4풀 및 5풀), 10 A(3풀)		
결선 1	7/8"		
결선 2	Flying wires		
가닥/케이블 길이	0.2 m		
정격 임펄스 전압	4000 V		

## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

장착 나사산	PG 13.5	
마운팅 토크 범위	6 ... 6.25 Nm	
정격 전압(UL)	600 V	
마운팅 토크	최소	6 Nm
	최대	6.25 Nm
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C	
컨터터 O.D.	-	

## 분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		



## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 배선도



## 풀 계획



## SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 활동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU PG13,5-MS	버전
주문 번호	<a href="#">1694100000</a>	SKMU MS(활동 고정 나사), 너트, PG 13.5, 3 mm, 활동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190872267	
수량	100 ST	