


IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터, 금속, RJ45 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	Empty enclosure, Flange, angled
주문 번호	1296710000
유형	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	54.9 mm	깊이 (인치)	2.1614 inch
높이	52.4 mm	높이 (인치)	2.063 inch
너비	24.3 mm	폭 (인치)	0.9567 inch
순중량	81.66 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
장착 유형	2개의 스크류, M3(불포함)	보호 등급	IP67

일반 표준


인증 번호(cULus)	E316369
--------------	---------

분류


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

치수 도면



치수 도면



설치 단면

