

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 투명 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
주문 번호	<a href="#">1301990000</a>
유형	HDC 32B SBU 2M40G CS
GTIN (EAN)	4050118371543
수량	1 items

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	139 mm
높이	79 mm
너비	97 mm
마운팅 치수 - 높이	67 mm
순중량	604 g

깊이 (인치)	5.4724 inch
높이 (인치)	3.1102 inch
폭 (인치)	3.8189 inch
마운팅 치수 - 너비	112 mm

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

## 버전

케이블 엔트리 사이즈	M 40
조임 토크	2 Nm
측면 케이블 인입 수	2
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 롱킹 클램프
설치 사이즈	10
유형	베이스 하우징
실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035
ModuPlug®에 적합함	예

상단부/하단부/리드	하부
상단 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	베이스 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	사이드 롱킹 클램프
내부 나사산	M 40
BG	10

## 일반 데이터

조임 토크	2 Nm
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
잠금 요소의 재질	스테인리스 스틸

하우징 기본 재질	주조 알루미늄
EMC 하우징	아니요

## 크기

구멍 피치 길이 A2	112 mm
폭 하우징 C	83 mm
총 길이 하우징	94 mm
베이스 B1의 높이	5 mm

케이블 인입	w. 스레드
폭 베이스 C1	93 mm
하우징 B의 높이	79 mm

## 분류

ETIM 6.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 7.0	EC000437
ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 하우징, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 32B TSBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1666840000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190424046	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 32B TSBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788400000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205936	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32

## 하우징, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 32B TOBU 1M40G	버전
주문 번호	<a href="#">1221070000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 플러그
GTIN (EAN)	4032248998180	하우징, 상단 케이블 인입, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40
유형	HDC 32B TOBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1666870000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190424077	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: PG 29

## HDC 32B SBU 2M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	HDC 32B TOBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788430000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205967	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준,
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32

## 커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 32B DODQ 4BO	버전
주문 번호	<a href="#">1165790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4032248964512	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준
수량	1 ST	