

## IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

## 일반 주문 데이터

버전	Adapter
주문 번호	<a href="#">1302000000</a>
유형	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
수량	1 items

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

깊이	25.7 mm	깊이 (인치)	1.0118 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	24.2 mm	폭 (인치)	0.9528 inch
순중량	61.53 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
장착 유형	2개의 스크류, M3(불포함)	보호 등급	IP67

## 일반 표준

인증 번호(cULus)	E316369
--------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 설치 단면



## 치수 도면

