

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 250 mm, 너비: 255 mm, 깊이: 120 mm, 기본 재질: 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 미처리, 광택, 은회색 |
| 주문 번호 | 1305930000 |
| 유형 | KLIPPON POK 252512 |
| GTIN (EAN) | 4050118108330 |
| 수량 | 1 items |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E256877 |

치수 및 중량

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 깊이 | 120 mm | 깊이 (인치) | 4.7244 inch |
| 높이 | 250 mm | 높이 (인치) | 9.8425 inch |
| 가장 낮은 버전의 높이 | 120 mm | 너비 | 255 mm |
| 폭 (인치) | 10.0394 inch | 마운팅 치수 - 높이 | 200 mm |
| 마운팅 치수 - 너비 | 235 mm | 순중량 | 2471.92 g |

온도

| | |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -40 °C...100 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

수직 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

수평 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x38 | WDU 4 / ZDU 4 | 2x31 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 2x23 | | |

인클로저 인증 번호

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 적합성 선언 번호(DoC LVD) | DE PS2401 160412 001ISS02 | 인증 번호(DNV) | TAE00002R2 |
| DEF 승인 조건 | cULus, LR, DNV | 인증 번호(cULus) | E256877 |

일반 정보

| | | | |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------|
| 커버 재질 두께 | 5 mm | 박스 재질 두께 | 5.99 mm |
| 작동 온도, 최대 | 100 °C | 작동 온도, 최소 | -40 °C |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 커버 부착 | 일자/필립스 스크류 |
| 표준 규격 | DIN EN 62208 - 빈 박스 표준, DIN 4102-12 | 표면 마감 | 미처리, 광택 |
| 충격 저항 | 5 J 버전 표준 | 보호 등급 | IP66 |
| 기본 재질 | 유리 섬유 강화 폴리에스테르 | 실링 자재 | 클로로프린 |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 커버 스크류 토크 | 2.5 Nm | 인클로저 장착 | 하우징 후면 벽을 통해 설치, 고정 러그 |
| 보호 등급 (UL) | Type 4, Type 4X | 리드 스크류의 수 | 4 |
| 액세스 구멍: 폭 | 243.02 mm | 필수 공구 | SDK PZ2 |
| 플랜지 플레이트 | 아니요 | 최대 페이로드 | 25.5 kg |
| 뚜껑 | 예 | 액세스 구멍: 높이 | 238.02 mm |
| 사용 영역 | 항만 설비, 기계 제작, 공정 산업, 운송 | | |

케이블 글랜드, 상부/하부

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 10 | M12 | 36 |
| M40 | 3 | M32 | 8 |
| M25 | 10 | M50 | 2 |
| M16 | 32 | | |

케이블 글랜드, 오른쪽

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 8 | M16 | 21 |
| M40 | 3 | M50 | 2 |
| M32 | 3 | M20 | 15 |
| M12 | 32 | | |

케이블 글랜드, 왼쪽

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M50 | 2 |
| M16 | 21 | M32 | 3 |
| M25 | 8 | M20 | 15 |
| M40 | 3 | | |

중요 참고 사항

제품 정보 The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® POK 접지 플레이트



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 유형 | KLIPPON COPL 252512/16 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1391030000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: | |
| GTIN (EAN) | 4050118191219 | 85.5 mm, 너비: 424 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리 | |
| 수량 | 5 ST | | |

Klippon® POK 설치 부품



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형 | SD FIXING SET POK | 버전 | |
| 주문 번호 | 1463490000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 인식 플레이트 고정 세트, | |
| GTIN (EAN) | 4050118299878 | 높이: 12 mm, 너비: 12 mm, 깊이: 16.4 mm, 기본 재질: 스테인리스 | |
| 수량 | 1 ST | 스틸 1.4305(303), 미처리 | |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® POK 표준 장착 플레이트



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형 | POK MOPL 2525 | 버전 |
| 주문 번호 | 9510640000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4008190498283 | 233 mm, 너비: 238 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, |
| 수량 | 1 ST | 용융아연도금, 기타, 은색 |

Klippon® POK 장착 플레이트와 접지 플레이트 조합



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형 | POK MOPL 2525 MINI | 버전 |
| 주문 번호 | 1534410000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4050118338232 | 203 mm, 너비: 238 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, |
| 수량 | 1 ST | 용융아연도금, 용융아연도금, 은색 |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

깊이 7.5mm



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 유형 | TS35X7.5 ST POK 2525 | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000003912 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 239 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652727 | 아연 도금 및 보호막 처리 | |
| 수량 | 20 ST | | |

접지 볼트



완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 유형 | PEBZ M10 BR SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 1277220000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동 | |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® POK 접지 스테드



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형 | PEBZ M10 S4 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1283440000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| 수량 | 1 ST | 1.4404(316L) |
| 유형 | PEBZ M6 BR SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1277250000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동 |
| 수량 | 1 ST | |

접지 볼트

액세서리



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형 | PEBZ M6 S4 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1283430000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| 수량 | 1 ST | 1.4404(316L) |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 유형 | DAE M12 PA LONG | 버전 |
| 주문 번호 | 1868570000 | DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 폴리아미드 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | DAE M12 SS | 버전 |
| 주문 번호 | 1868550000 | DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 스테인리스 스틸 1.4305(303) |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | |
| 수량 | 10 ST | |

스페이서



장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형 | SP M6 15 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| 수량 | 2 ST | |
| 유형 | SP M6 20 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| 수량 | 2 ST | |
| 유형 | SP M6 30 MSZN | 버전 |
| 주문 번호 | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| 수량 | 2 ST | |
| 유형 | SP M6 15 S2 | 버전 |
| 주문 번호 | 0935120000 | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248699056 | |
| 수량 | 4 ST | |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 유형 | SP M6 10 S2 | 버전 |
| 주문 번호 | 0935110000 | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699049 | 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| 수량 | 4 ST | |
| 유형 | SP M6 20 S2 | 버전 |
| 주문 번호 | 0935130000 | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699001 | 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| 수량 | 4 ST | |
| 유형 | SP M6 30 S2 | 버전 |
| 주문 번호 | 0935140000 | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248699117 | 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| 수량 | 4 ST | |

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형 | FKSC M6X8 D9/SW3 | 버전 |
| 주문 번호 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 수량 | 50 ST | |

KLIPPON POK 252512

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

깊이 15mm



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형 | TS35X15 ST POK 2525 | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000073214 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 슬롯 포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 | |
| GTIN (EAN) | 4064675356714 | 보호막 처리 | |
| 수량 | 20 ST | | |