

**KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 250 mm, 너비: 400 mm, 깊이: 120 mm, 기본 재질: 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 미처리, 광택, 검정 |
| 주문 번호      | <a href="#">1306130000</a>   |
| 유형         | KLIPPON POK 254012 EX  |
| GTIN (EAN) | 4050118108392  |
| 수량         | 1 items  |

KLIPPON POK 254012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E256877                 |

치수 및 중량

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 깊이           | 120 mm      | 깊이 (인치)     | 4.7244 inch |
| 높이           | 250 mm      | 높이 (인치)     | 9.8425 inch |
| 가장 낮은 버전의 높이 | 120 mm      | 너비          | 400 mm      |
| 폭 (인치)       | 15.748 inch | 마운팅 치수 - 높이 | 200 mm      |
| 마운팅 치수 - 너비  | 380 mm      | 순중량         | 3771 g      |

온도

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -55 °C...100 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

수직 어셈블리

|                             |   |               |   |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

수평 어셈블리

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x33 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x27 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x67 | WDU 4 / ZDU 4   | 2x55 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 2x41 |                 |      |

인클로저 인증 번호

|                     |  |                       |                              |
|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 적합성 선언 번호(DoC LVD)  | DE PS2600 160412<br>001ISS02   | 적합성 증명서 번호(AoC)       | DE PS2600 160308<br>001ISS03 |
| 인증 번호 단자함(KOSHA)    | 16-AV4BO-0246X   | 빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호 | LMP 23.0528U                 |
| 인증 번호(DNV)          | TAE00002R2   | 인증 번호 단자함(AEx)        | E223792                      |
| 인증 번호 단자함(ATEX)     | IBExU13ATEX1004 X  | 빈 인클로저(ATEX) 인증 번호    | IBExU13ATEX1003 U            |
| 인증 번호 단자함(INMETRO)  | LMP 21.0021X   | 인증 번호 단자함(IECEX)      | IECEX IBE 13.0004X           |
| 빈 인클로저(IECEX) 인증 번호 | IECEX IBE 13.0003U   | 인증 번호(IECEX)          | IECEXIBE13.0004X             |
| 인증 번호(ATEX)         | IBEXU13ATEX1003U   | 빈 인클로저(AEx) 인증 번호     | E223792                      |
| DEF 승인 조건           | ATEX, DNV, IECEX, LR,<br>RMRS, UL AEx Class Div.,<br>UL AEx Class Zone, cULus,<br>KC, CCC, INMETRO | 인증 번호(cULus)          | E256877                      |

**KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 정보

|              |  |           |                                      |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|
| 커버 재질 두께     | 5 mm   | 박스 재질 두께  | 5.99 mm                              |
| 작동 온도, 최대    | 100 °C   | 작동 온도, 최소 | -55 °C                               |
| UL 94 가연성 등급 | V-0  | 커버 부착     | 일자/필립스 스크류                           |
| 표준 규격        | DIN EN 62208 - 빈 박스<br>표준, IEC 60079-0, IEC<br>60079-7, IEC 60079-31 | 표면 마감     | 미처리, 광택                              |
| 충격 저항        | 7 J ATEX 버전  | 보호 등급     | IP66                                 |
| 기본 재질        | 유리 섬유 강화<br>폴리에스테르   | 실링 자재     | 실리콘                                  |
| 커버 스크류 토크    | 2.5 Nm   | 인클로저 장착   | 하우징 후면 벽을 통해<br>설치, 고정 러그            |
| 보호 등급 (UL)   | Type 4, Type 4X  | 리드 스크류의 수 | 4                                    |
| 액세스 구멍: 폭    | 388.02 mm  | 필수 도구     | <a href="#">SDK PZ2</a>              |
| 플랜지 플레이트     | 아니요  | 뚜껑        | 예                                    |
| 액세스 구멍: 높이   | 238.02 mm  | 사용 영역     | 폭발 위험 구역, 항만 설비,<br>기계 제작, 공정 산업, 운송 |

케이블 글랜드, 상부/하부

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 33 | M12 | 62 |
| M40 | 6  | M32 | 14 |
| M25 | 18 | M50 | 4  |
| M16 | 54 |     |    |

케이블 글랜드, 오른쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 8  | M16 | 21 |
| M40 | 3  | M50 | 2  |
| M32 | 3  | M20 | 15 |
| M12 | 32 |     |    |

케이블 글랜드, 왼쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M50 | 2  |
| M16 | 21 | M32 | 3  |
| M25 | 8  | M20 | 15 |
| M40 | 3  |     |    |

분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

KLIPPON POK 254012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

**Klippon® POK 접지 플레이트**



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형         | KLIPPON COPL 254012/16     | 버전 |   |
| 주문 번호      | <a href="#">1391040000</a> |    | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이:       |
| GTIN (EAN) | 4050118191141              |    | 85.5 mm, 너비: 567 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리 |
| 수량         | 5 ST                       |    |   |

**Klippon® POK 설치 부품**



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |    |   |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형         | TPSD FIXING SET POK        | 버전 |   |
| 주문 번호      | <a href="#">1435840000</a> |    | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 타입 플레이트 고정장치                     |
| GTIN (EAN) | 4050118240771              |    | 세트, 높이: 12 mm, 너비: 12 mm, 깊이: 15.06 mm, 기본 재질: 녹방지 처리 스틸, 미처리 |
| 수량         | 1 ST                       |    |   |

**KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SD FIXING SET POK          | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1463490000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 인식 플레이트 고정 세트,     |
| GTIN (EAN) | 4050118299878              | 높이: 12 mm, 너비: 12 mm, 길이: 16.4 mm, 기본 재질: 스테인리스 |
| 수량         | 1 ST                       | 스틸 1.4305(303), 미처리                             |

**Klippon® POK 표준 장착 플레이트**



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인리스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | POK MOPL 2540              | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">9510650000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 높이:     |
| GTIN (EAN) | 4032248415298              | 234 mm, 너비: 384 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, |
| 수량         | 1 ST                       | 용융아연도금, 기타, 은색                                |

**깊이 7.5mm**



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인리스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

**KLIPPON POK 254012 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | TS35X7.5 ST POK 4040       | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">8000003913</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 384 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118652734              | 아연 도금 및 보호막 처리  |  |
| 수량         | 20 ST                      |   |  |

**Klippon® POK 접지 스테드**



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채용 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | PEBZ M10 BR SET            | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1277220000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118067019              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |

접지 볼트

액세서리



일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | PEBZ M10 S4 SET            | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1283440000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118073362              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       | 1.4404(316L)   |  |

## KLIPPON POK 254012 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | PEBZ M6 BR SET             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1277250000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동 |
| GTIN (EAN) | 4050118067149              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |

### Klippon® POK 접지 스타드



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채용 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | PEBZ M6 S4 SET             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1283430000</a> | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4050118073607              |  |
| 수량         | 1 ST                       | 1.4404(316L)   |

### 스페이서



장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SP M6 15 MSZN              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">3896100000</a> | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851              |  |
| 수량         | 2 ST                       |  |
| 유형         | SP M6 20 MSZN              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">3896200000</a> | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234              |  |
| 수량         | 2 ST                       |  |

## KLIPPON POK 254012 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SP M6 30 MSZN              | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">3896300000</a> | Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스틸, 은색                  |
| GTIN (EAN) | 4008190850241              |   |
| 수량         | 2 ST                       |   |
| 유형         | SP M6 15 S2                | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">0935120000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248699056              |   |
| 수량         | 4 ST                       |   |
| 유형         | SP M6 10 S2                | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">0935110000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 10 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248699049              |   |
| 수량         | 4 ST                       |   |
| 유형         | SP M6 20 S2                | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">0935130000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248699001              |   |
| 수량         | 4 ST                       |   |
| 유형         | SP M6 30 S2                | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">0935140000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248699117              |   |
| 수량         | 4 ST                       |   |

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에  
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |