



VSPC 신호 접점 간의 점프바를 신속하게 설치할 수 있습니다. 점프바는 경보 기능을 위해 최대 10 VSPC R과 개별적으로 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	1309470000
유형	QB 17,8/2
GTIN (EAN)	4050118111934
수량	90 items

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	21 mm	깊이 (인치)	0.8268 inch
높이	15.5 mm	높이 (인치)	0.6102 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	1.27 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...55 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

세그먼트	계측 및 제어	컬러 코드	노란색
------	---------	-------	-----

정격 데이터 IEC / EN

정격 전류 IN	17.5 A
----------	--------

결선 데이터

탈피 길이	6.5 mm	와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²
피치(mm)(P)	17.80 mm		

일반 데이터

컬러 코드	노란색
-------	-----

정격 IECEx/ATEX/cUL

cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
--------	--

분류

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

QB 17,8/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

Circuit diagram