

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 버스바 (단자대), 회색, 높이: 130 mm, 깊이: 20 mm, 스틸 |
| 주문 번호 | 1311320000 |
| 유형 | KLHA M5/20 |
| GTIN (EAN) | 4032248152605 |
| 수량 | 25 items |

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 20 mm | 깊이 (인치) | 0.7874 inch |
| 높이 | 130 mm | 높이 (인치) | 5.1181 inch |
| 너비 | 10 mm | 폭 (인치) | 0.3937 inch |
| 직경 | 5.4 mm | 순중량 | 34.51 g |

온도

| | | | |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C | 작동 온도 | -40 °C...85 °C |
|-------|---------------|-------|----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 설치 권고 | 직접 장착 | 표면 마감 | 용융아연도금 |
|-------|-------|-------|--------|

자재 데이터

| | | | |
|-------|----|-------|--------|
| 기본 재질 | 스틸 | 표면 마감 | 용융아연도금 |
| 컬러 코드 | 회색 | | |

추가 기술 데이터

| | |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

크기

| | |
|----|--------|
| 직경 | 5.4 mm |
|----|--------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |