

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는  
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서  
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 (단자대), 회색, 높이: 130 mm, 깊이: 20 mm, 스틸
주문 번호	<a href="#">1311320000</a>
유형	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
수량	25 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
직경	5.4 mm	순중량	34.51 g

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	---------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

설치 권고	직접 장착	표면 마감	용융아연도금
-------	-------	-------	--------

자재 데이터

기본 재질	스틸	표면 마감	용융아연도금
컬러 코드	회색		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착
-------	-------

크기

직경	5.4 mm
----	--------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		