

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Y-분배기, push-pull 플러그 커넥터 var.14용 FreeCon 버전
(IEC 61076-3-117 규격, 메탈), 하이브리드 10플 인서트
포함

일반 주문 데이터

버전	Y-분배기, FreeCon, 하이브리드, IP65
주문 번호	1312230000
유형	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
수량	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	1050 g
-----	--------

온도

보관 온도	-40 °C...75 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색
보호 등급	IP65		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14
--------	-------------------------

하이브리드 커넥터 기술 사양

플러깅 사이클(하이브리드 커넥터)	500	하우징 기본 재질(하이브리드 커넥터)	아연 주조(플랜지), PA 66
차폐(하이브리드 커넥터)	360° 차폐 접점	실링 재질(하이브리드 커넥터)	NBR
정격 전압(DIN EN 61984) (하이브리드 커넥터)	24 V	접점 재질(하이브리드 커넥터)	구리 합금
접촉 저항(하이브리드 커넥터)	≤ 10 mΩ	보호 등급(하이브리드 커넥터)	IP65
극 수	10	정격 전류(하이브리드 커넥터)	접점당 3 A

분류


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799404	
수량	10 ST	

Sets - hybrid



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, 하이브리드 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-HYB-10P	버전
주문 번호	1072910000	하이브리드 플러그, Cat.5(ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
수량	10 ST	