

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	P-시리즈, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm, 인쇄 1-8, 수직
주문 번호	1312410000
유형	TW PRV8 1-8 SE
GTIN (EAN)	4050118121537
수량	10 items

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	59.7 mm	깊이 (인치)	2.3504 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	9.5 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	인쇄 1-8, 수직	레벨 수	8
----	------------	------	---

자재 데이터

기본 재질	폴리카보네이트	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	예
-----	---

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

