


## IE-CD-V14MHYB-Y-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Y-분배기, push-pull 플러그 커넥터 var.14용 FreeCon 버전  
(IEC 61076-3-117 규격, 메탈), 하이브리드 10폴 인서트  
포함

### 일반 주문 데이터

버전	Y-분배기, FreeCon, 하이브리드, IP65
주문 번호	<a href="#">1312580000</a>
유형	IE-CD-V14MHYB-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118115208
수량	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 709 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C  
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급 V-0 컬러 코드 은색  
 하우징 기본 재질 알루미늄 프로파일, 커버: 장착 유형 스크류 장착  
 주조 아연, 도색  
 보호 등급 IP65

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-117 Var. 14

하이브리드 커넥터 기술 사양

플러깅 사이클(하이브리드 커넥터)	500	하우징 기본 재질(하이브리드 커넥터)	아연 주조(플랜지), PA 66
차폐(하이브리드 커넥터)	360° 차폐 접점	실링 재질(하이브리드 커넥터)	NBR
정격 전압(DIN EN 61984) (하이브리드 커넥터)	24 V	접점 재질(하이브리드 커넥터)	구리 합금
접촉 저항(하이브리드 커넥터)	≤ 10 mΩ	보호 등급(하이브리드 커넥터)	IP65
극 수	10	정격 전류(하이브리드 커넥터)	접점당 3 A

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Dimensional drawing**

---

