


**Q 3 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 점프바 (단자대), 스크루, 회색, 24 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 6.10, 절연: 아니요, 너비: 17.2 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1312600000</a>                                               |
| 유형         | Q 3 DLI                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008 190024604                                                           |
| 수량         | 50 items                                                                 |

**Q 3 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 8 mm    | 깊이 (인치) | 0.315 inch  |
| 높이  | 4 mm    | 높이 (인치) | 0.1575 inch |
| 너비  | 17.2 mm | 폭 (인치)  | 0.6772 inch |
| 순중량 | 1.95 g  |         |             |

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압: 400 V      정격 전류: 24 A

시스템 사양

버전: 점프바 링크용

일반

극 수: 3      설치 권고: 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: CuSn      컬러 코드: 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형: 스크류      설치 권고: 직접 장착  
 폭발 테스트 버전: 아니요

크기

피치(mm)(P): 6.10 mm

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |