

**VSPC LOCKING CLIP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

VSPC 시리즈 플러그형 어레스터의 맞물림 메커니즘을 통해 진동이 심한 환경에서도 높은 안정성과 영구적인 연결을 보장합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Fastening element, Latches
주문 번호	<a href="#">1317340000</a>
유형	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
수량	100 items

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	13 mm	높이 (인치)	0.5118 inch
너비	17 mm	폭 (인치)	0.6693 inch
순중량	1.34 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도	-40 °C...70 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

광학 기능 디스플레이	아니요	세그먼트	계측 및 제어
버전	래치	설계	기타
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	노란색
보호 등급	IP20		

## 정격 데이터 IEC / EN

신호 접점	아니요
-------	-----

## 결선 데이터

결선 유형	플러그/소켓
-------	--------

## 일반 데이터

보호 등급	IP20	컬러 코드	노란색
-------	------	-------	-----

## 정격 IECEx/ATEX/cUL

cUL 인증	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
--------	--

## 보증

시간 간격	5년
-------	----

## 분류

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

**VSPC LOCKING CLIP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Circuit diagram